

Garant**Ručný zverák pre vŕtačky, Šírka čelustí A: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	365035 100
GTIN	4045197770684
Trieda položky	31S

Popis**Prevedenie:**

- **Stabilný dizajn s výkonným vretenom.**
- **Čeluste kalené a brúsené.**
- **Presné upínanie vďaka plochej dráhe vodidla .**
- **Jedna čelusť s vodorovnou a zvislou prizmou pre okrúhly materiál, jedna hladká čelusť.**
- **Obe čeluste sú odsadené na upínanie plochých dielov.**

Použitie:

Na upínanie obrobkov na vŕtačkách.

Materiál:

Telo a pohyblivá čelusť vyrobené zo špeciálnej liatiny.

Presnosť:

V rámci **0,10 mm.**

Technický opis

Šírka základného telesa B	174 mm
Dĺžka základného telesa a	286 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	zverák pod vrtacku modrý
Výška čelusti C	32 mm
Vzdialenosť upínacích drážok	141 mm
Šírka upínacích drážok	17 mm

Celková výška c	82 mm
Hmotnosť	11,7 kg
Šírka čelustí A	100 mm
maximálna celková dĺžka L ₄	474 mm
Rozsah upínania b	143 mm
Druh produktu	Zverák pre vŕtačky

Príslušenstvo

Pár náhradných čelustí (2 kusy) pre rýchlopínacie alebo vŕtacie zveráky pre typ 100	365036 100
Doraz Typ 1	365028 1
Vodiaca lišta pre č. 365023	365025
Náhradné vreteno pre ručný zverák na vŕtačky pre typ 100	365037 100