


**Garant****Ručný zverák pre vŕtačky, Šírka čelustí A: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	365035 120
GTIN	4045197770691
Trieda položky	31S

**Popis****Prevedenie:**

- **Stabilný dizajn s výkonným vretenom.**
- **Čeluste kalené a brúsené.**
- **Presné upínanie vďaka plochej dráhe vodidla .**
- **Jedna čelusť s vodorovnou a zvislou prizmou pre okrúhly materiál, jedna hladká čelusť.**
- **Obe čeluste sú odsadené na upínanie plochých dielov.**

**Použitie:**

Na upínanie obrobkov na vŕtačkách.

**Materiál:**

Telo a pohyblivá čelusť vyrobené zo špeciálnej liatiny.

**Presnosť:**

V rámci **0,10 mm.**

**Technický opis**

Celková výška c	90 mm
Rozsah upínania b	173 mm
Výška čelusti C	40 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	zverák pod vrtacku sivý
maximálna celková dĺžka L <sub>4</sub>	556 mm
Vzdialenosť upínacích drážok	160 mm

Šírka čelustí A	120 mm
Dĺžka základného telesa a	340 mm
Hmotnosť	18 kg
Šírka upínacích drážok	17 mm
Šírka základného telesa B	193 mm
Druh produktu	Zverák pre vrtačky

## Príslušenstvo

Doraz Typ 2	365028 2
Pár náhradných čelustí (2 kusy) pre rýchlopínacie alebo vŕtacie zveráky pre typ 120	365036 120
Vodiaca lišta pre č. 365023	365025
Náhradné vreteno pre ručný zverák na vrtačky pre typ 120	365037 120