


Garant**Ručný zverák pre vrtačky, Šírka čelustí A: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	365035 150
GTIN	4045197771001
Trieda položky	31S

Popis**Prevedenie:**

- **Stabilný dizajn s výkonným vretenom.**
- **Čeluste kalené a brúsené.**
- **Presné upínanie vďaka plochej dráhe vodidla .**
- **Jedna čelusť s vodorovnou a zvislou prizmou pre okrúhly materiál, jedna hladká čelusť.**
- **Obe čeluste sú odsadené na upínanie plochých dielov.**

Použitie:

Na upínanie obrobkov na vrtačkách.

Materiál:

Telo a pohyblivá čelusť vyrobené zo špeciálnej liatiny.

Presnosť:

V rámci **0,10 mm.**

Technický opis

Šírka upínacích drážok	19 mm
Dĺžka základného telesa a	400 mm
Hmotnosť	23,8 kg
Rozsah upínania b	209 mm
Celková výška c	90 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	zverák pod vrtacku sivý

Vzdialenosť upínacích drážok	189 mm
Šírka čelustí A	150 mm
Výška čelusti C	40 mm
maximálna celková dĺžka L ₄	652 mm
Šírka základného telesa B	226 mm
Druh produktu	Zverák pre vŕtačky

Príslušenstvo

Vodiaca lišta pre č. 365023	365025
Pár náhradných čelustí (2 kusy) pre rýchlopínacie alebo vŕtacie zveráky pre typ 150	365036 150
Doraz Typ 2	365028 2
Náhradné vreteno pre ručný zverák na vŕtačky pre typ 150	365037 150