

**HOLEX****Ručný zverák pre vrtačky, Šírka čelustí A: 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	365045 80
GTIN	4045197771018
Trieda položky	32D

**Popis****Prevedenie:**

- Solídne a praktické vyhotovenie.
- Čeluste kalené a brúsené.
- Konštantná celková dĺžka (vreteno zapustené v rukoväti!)
- Univerzálna možnosť pripevnenia pozdĺžnymi otvormi.
- Pohyblivá čelusť vedená bočne.
- Pevná upínacia čelusť s tromi zvislými prizmami a jednou vodorovnou prizmou.

**Použitie:**

Na upínanie obrobkov na vrtačkách.

**Materiál:**

**Liatinové telo.**

**Presnosť:**

V rámci **0,20 mm.**

**Technický opis**

Výška čelusti C	30 mm
Celková výška c	64 mm
Hmotnosť	4 kg
Rozsah upínania b	65 mm
Dĺžka základného telesa a	233 mm

Šírka čelustí A	80 mm
Druh produktu	Zverák pre vŕtačky

---

## Príslušenstvo

Pár náhradných čelustí (2 kusy) pre ručné zveráky pre vŕtačky pre typ 80	365046 80
--	-----------