

HOLEX**Ručný zverák pre vŕtačky, Šírka čelustí A: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	365045 120
GTIN	4045197771032
Trieda položky	32D

Popis**Prevedenie:**

- Solídne a praktické vyhotovenie.
- Čeluste kalené a brúsené.
- Konštantná celková dĺžka (vreteno zapustené v rukoväti!)
- Univerzálna možnosť pripevnenia pozdĺžnymi otvormi.
- Pohyblivá čelusť vedená bočne.
- Pevná upínacia čelusť s tromi zvislými prizmami a jednou vodorovnou prizmou.

Použitie:

Na upínanie obrobkov na vŕtačkách.

Materiál:

Liatinové telo.

Presnosť:

V rámci **0,20 mm.**

Technický opis

Dĺžka základného telesa a	343 mm
Rozsah upínania b	110 mm
Šírka čelustí A	120 mm
Celková výška c	66 mm

Výška čelisti C	30 mm
Hmotnost	6,5 kg
Druh produktu	Zverák pre vřtačky

Príslušenstvo

Pár náhradných čelistí (2 kusy) pre ručné zveráky pre vřtačky pre typ 120	365046 120
---	------------