

Garant**Upichovacia doštička Dokončovanie, HB7310, Šírka zápichu w: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273716 4
GTIN	4045197771377
Trieda položky	21L

Technický opis

Šírka zápichu w	4 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,04 mm
Posuv f	0,06 - 0,22 mm/ot,
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	N
Ďalšie použitie	Ti
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	HB7310
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívatel'ovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	350	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	350	N
Hliník > 10 % si	vhodný	280	N
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
kontinuálne	vhodný		
nepravidel'ná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		