

Plochý magnet s otvorom, Neodym, Ø: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085932 10
GTIN	2050001839480
Trieda položky	08Q

Popis

Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

Technický opis

Ø	10 mm
Výška	4,5 mm
maximálna tepelná odolnosť	80 °C
Menovitá prídržná sila	13 N
Ø otvora	3 mm
Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

