

## Plochý magnet s otvorom, Neodym, Ø: 48mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085932 48
GTIN	2050001849205
Trieda položky	08Q

### Popis

#### Prevedenie:

- **Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.**
- **Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.**
- **Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou príľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.**

#### Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

### Technický opis

Ø	48 mm
Menovitá prídržná sila	870 N
Výška	11,5 mm
Ø otvora	8,5 mm
maximálna tepelná odolnosť	80 °C
Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

