

Garant**Upínacia matica ER pre klieštinové skľučovadlo HiRunER, pre ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309617 25
GTIN	4045197771759
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Závit a kužel sú brúsené v jednom upnutí pre najvyššiu presnosť obvodovej hádzavosti. Povrch s klznou úpravou, uložený v guľkových ložiskách. Nižšia hodnota trenia, vyššia upínacia sila. **S drážkami.**

Vhodné pre:

Presný klieštinový upínací trň ER HiRunER č. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Zvláštne príslušenstvo:

Hákový kľúč č. 628400, príp. momentový kľúč č. 309749 alebo č. 628520.

Upozornenie:

Skľučovadlo a upínacia matica sú samostatne vyvážené!

Technický opis

Celková dĺžka L	24 mm
maximálny ťahovací moment	101 Nm
pre ER	25 mm

Závit	M34×1,5
Vonkajší Ø D	44 mm
Norma	DIN 6499 D
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Druh produktu	Upínacia matica