

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250016 25/16
GTIN	4045197771940
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	36 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 2525M16
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Podložka	259031 35
Čelust', skrutka, pružina	259035 6
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Veľkosť stopky	25 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Skrutka pre podložku	259025 11
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659906 1600

Podložka Typ 35

259031 35

Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním  
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Skrutka pre podložku Typ 11

259025 11

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600