

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250016 32/19
GTIN	4045197771964
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	19 mm
Podložka	259031 36
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 3232P19
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259035 7
Celková dĺžka L	170 mm
Skrutka pre podložku	259025 12
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku 10-dielne Typ 2

259026 2

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Podložka Typ 36

259031 36

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500