

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250017 25/16
GTIN	4045197771971
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	16 mm
Podložka	259031 35
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 2525M16
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Skrutka pre podložku	259025 11
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259035 6
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 35	259031 35
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Skrutka pre podložku Typ 11	259025 11
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600