

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	32 mm
Podložka	259031 35
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Čelusť, skrutka, pružina	259035 6
Celková dĺžka L	170 mm
Skrutka pre podložku	259025 11
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 3232P16
Veľkosť doštičiek	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659906 1600

Skrutka pre podložku Typ 11

259025 11

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Podložka Typ 35

259031 35

Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600