

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250020 25/16
GTIN	4045197772107
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružín	259044 6
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Klinok	259015 12
Celková dĺžka L	150 mm
Držiak ISO-kód	PCBNR/L 2525M16
Veľkosť doštičiek	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	29 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Podložka	259031 35
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Funkčná šírka L ₄	22 mm
Skrutka klinku	259018 11
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Klinok Typ 12	259015 12
Podložka Typ 35	259031 35
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4