

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250020 32/19
GTIN	4045197772121
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	PCBNR/L 3232P19
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
Veľkosť doštičiek	19 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	27 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Súprava pružín	259044 7
Skrutka klinku	259018 13
Klinok	259015 13
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Súprava pružinových kolíkov	259047 5
Podložka	259031 36
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 7	259044 7
Podložka Typ 36	259031 36
Skrutka klinku Typ 13	259018 13
Klinok Typ 13	259015 13