

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250021 32/16
GTIN	4045197772145
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Skrutka klínku	259018 11
Veľkosť doštičiek	16 mm
Podložka	259031 35
Súprava pružín	259044 6
Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
Funkčná šírka L ₄	27 mm
Držiak ISO-kód	PCBNR/L 3232P16
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Klínok	259015 12
Celková dĺžka L	170 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 4	259047 4
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Klinok Typ 12	259015 12
Súprava pružín 10-dielne Typ 6	259044 6
Podložka Typ 35	259031 35