

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250021 32/19
GTIN	4045197772152
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	170 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Skrutka klinku	259018 13
Klinok	259015 13
Veľkosť doštičiek	19 mm
Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Podložka	259031 36
Súprava pružinových kolíkov	259047 5
Súprava pružín	259044 7
Držiak ISO-kód	PCBNR/L 3232P19
Funkčná šírka L ₄	27 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Klinok Typ 13	259015 13
Súprava pružín10-dielne Typ 7	259044 7
Skrutka klinku Typ 13	259018 13
Podložka Typ 36	259031 36