

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250024 32/16
GTIN	4045197772176
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	170 mm
Podložka	259031 35
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Skrutka klinku	259018 11
Súprava pružín	259044 6
Držiak ISO-kód	PCSNR/L 3232P16
Veľkosť stopky	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Veľkosť doštičiek	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	34 mm
Klinok	259015 12
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 4	259047 4
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Klinok Typ 12	259015 12
Súprava pružín 10-dielne Typ 6	259044 6
Podložka Typ 35	259031 35