

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250025 25/16
GTIN	4045197772190
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka hlavy L ₁	33 mm
Podložka	259031 35
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Skrutka klinku	259018 11
Súprava pružín	259044 6
Klinok	259015 12
Veľkosť stopky	25 mm
Držiak ISO-kód	PCSNR/L 2525M16
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 35	259031 35
Klinok Typ 12	259015 12
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6