

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250025 32/16
GTIN	4045197772305
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	32 mm
Klinok	259015 12
Dĺžka hlavy L ₁	34 mm
Súprava pružín	259044 6
Veľkosť doštičiek	16 mm
Držiak ISO-kód	PCSNR/L 3232P16
Skrutka klinku	259018 11
Celková dĺžka L	170 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Podložka	259031 35
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 35	259031 35
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6
Klinok Typ 12	259015 12
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4
Skrutka klinku Typ 11	259018 11