

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Klinok	259015 13
Celková dĺžka L	170 mm
Držiak ISO-kód	PCSNR/L 3232P19
Veľkosť doštičiek	19 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	40 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 5
Podložka	259031 36
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Skrutka klínku	259018 13
Súprava pružín	259044 7
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Podložka Typ 36	259031 36
Skrutka klinku Typ 13	259018 13
Klinok Typ 13	259015 13
Súprava pružín10-dielne Typ 7	259044 7