

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 8/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260004 8/06
GTIN	4045197772473
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	10 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Veľkosť doštičiek	6 mm
Veľkosť stopky	8 mm
Držiak ISO-kód	SCRCR/L 0808D06
Funkčná šírka L ₄	9 mm
Celková dĺžka L	60 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22

269028 22

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500