

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260004 12/09
GTIN	4045197772497
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	15 mm
Veľkosť stopky	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Celková dĺžka L	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Veľkosť doštičiek	9 mm
Funkčná šírka L ₄	13 mm
Držiak ISO-kód	SCRCR/L 1212F09
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500