

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260004 20/09
GTIN	4045197772510
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	22 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Podložka	269005 1
Dĺžka hlavy L ₁	18 mm
Držiak ISO-kód	SCRCR/L 2020K09
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Skrutka pre podložku	269013 2
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 1	269005 1
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500