

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260004 16/12
GTIN	4045197772527
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	12 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Držiak ISO-kód	SCRCR/L 1616H12
Skrutka pre podložku	269013 5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 16
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Celková dĺžka L	100 mm
Podložka	269005 6
Funkčná šírka L ₄	17 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 16	269028 16
Podložka Typ 6	269005 6
Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500