

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka pre podložku	269013 5
Funkčná šírka L ₄	22 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Držiak ISO-kód	SCRCR/L 2020K12
Podložka	269005 6
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 16
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Podložka Typ 6	269005 6
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 16	269028 16
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500