

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260004 25/12
GTIN	4045197772541
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 16
Veľkosť doštičiek	12 mm
Funkčná šírka L ₄	27 mm
Držiak ISO-kód	SCRCR/L 2525M12
Celková dĺžka L	150 mm
Podložka	269005 6
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 16	269028 16
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Podložka Typ 6	269005 6
Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500