

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 8/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260005 8/06
GTIN	4045197772558
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Funkčná šírka L ₄	9 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Veľkosť stopky	8 mm
Dĺžka hlavy L ₁	10 mm
Držiak ISO-kód	SCRCR/L 0808D06
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Celková dĺžka L	60 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500