

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260005 16/09
GTIN	4045197772589
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka pre podložku	269013 2
Držiak ISO-kód	SCRCR/L 1616H09
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Funkčná šírka L ₄	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Podložka	269005 1
Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	15 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 1	269005 1
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500