

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260005 25/12
GTIN	4045197772626
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	12 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Držiak ISO-kód	SCRCR/L 2525M12
Podložka	269005 6
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	27 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 16
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 16	269028 16
Podložka Typ 6	269005 6
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Skrutka pre podložku Typ 5	269013 5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500