

**Digitálne posuvné meradlo ABS, Rozsah merania: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 412821 100    |
| GTIN             | 4045197771780 |
| Trieda položky   | 42A           |

**Popis****Prevedenie:**

Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Inkrementálny systém merania bez absolútnej stupnice.

**Rozsah balenia:**

Inkrementálny systém merania bez absolútnej stupnice.

**Technický opis**

|  |                |
|--|----------------|
| Kalibrácia                             | A1             |
| Odčítanie                              | 0,01 mm        |
| Odčítanie                              | 0,0005 palec   |
| Hĺbkomer                               | rohový 3,7×1,3 |
| Materiál krytu                         | Kov            |
| Norma                                  | ISO 13385      |
| Rozsah merania                         | 0 - 100 mm     |
| Dĺžka meracích čelustí                 | 30 mm          |
| Odčítanie s možnosťou prepínania       | mm/palce       |
| Hĺbkomer dostupný                      | áno            |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032  |
| Počet obsiahnutých batérií             | 1              |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Zásobovanie energiou   | Prevádzka s batériami       |
| Odchýlka merania E MPE | ±0,02 mm                    |
| Meracia technika       | digitálna                   |
| Materiál               | ušľachtilá oceľ, INOX       |
| všetky diely           | kalené                      |
| Balenie                | stabilný box                |
| Druh produktu          | Univerzálne posuvné meradlo |

### Služby

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo<br>maximálny rozsah merania 200       | 021000 200 |
| Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné<br>meradlo maximálny rozsah merania 200 | 021010 200 |

### Príslušenstvo

|   |             |
|---|-------------|
| Skrutka na držiak hĺbkomeru                           | 412230      |
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií LR44 | 081560 LR44 |