

Garant**Pracovná otočná stolička, koženka, s klzákmi a kruhom na nohy, vysoká****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965036
GTIN	4045197772657
Trieda položky	91Z

Popis**Prevedenie:**

Ergonomická pracovná otočná stolička so synchronizačnou technikou. Mäkký povrch z umelej kože sa jednoducho udržiava a umýva. S oranžovým odsadeným dvojitém zvarom. Päťramenná hliníková základňa.

Sedadlo (šírka × hĺbka): 470 × 450 mm.

Výška operadla: 600 mm.

Rozsah prestavenia výšky operadla: 60 mm.

Prestavenie hĺbky sedadla: 40 mm.

Nosnosť: 120 kg.

Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.

Prevedenie reklamného textu:

- Ergonomicky funkčný dizajn.
- Bedrová opierka.
- Synchronná technológia.
- Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.
- Päťramenná hliníková základňa.

Norma:**DIN 68877**

Technický opis

Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie	áno
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Norma	DIN 68877
Nosnosť	120 kg
Synchrónna mechanika	áno
Rozsah prestavenia výšky operadla	60 mm
Základňa Prevedenie	klzák s opierkou na nohy
Materiál Sedadlo	Umelá koža
Materiál základňa	hliník s matným práškovým nástrekom
Šírka sedu	470 mm
Hĺbka sedu	450 mm
Operadlo Výška	600 mm
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Lordózová podpera	áno
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	40 mm
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Farba Materiál sedadla	čierna
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Prevedenie	vysoká výška sedenia
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	640 - 890 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)

962518

Pár multifunkčných podrúčiek pre GARANT pracovnú
otočnú stoličku Typ

965047