


Garant**TK torusová fréza, DLC, Ø e8 DC / R1: 4/0,3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	206065 4/0,3
GTIN	4045197766212
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:Tolerancia: $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.S **povrchovou úpravou DLC sp²** najnovšej generácie.S **dvojito podbrúseným bočným uhlom chrbta a rádiusmi čelných britov.****Vysoká stabilita** vďaka **zosilnenému jadru.**

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	4 mm
Počet zubov Z	2
Polomer rezania R_1	0,3 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	16 mm
Ø stopky D_s	4 mm
Posuv f_z pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,023 mm
Dĺžka britov L_c	5 mm
Ø vôle D_1	3,7 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,02 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň

Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Tolerancia menovitého \varnothing	e8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5xD pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05xD pri kopírovacom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Torusová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	330	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	230	N
PMMA akryl	vhodný	200	N
PE-HD	vhodný	160	N
PA 66	vhodný	200	N
PEEK	vhodný	150	N
PF 31	vhodný	130	N
PVDF GF20	vhodný	180	N
POM GF25	vhodný	160	N
PA 66 GF30	vhodný	150	N
PEEK GF30	vhodný	130	N
PTFE CF25	vhodný	160	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	300	N

Cu	vhodný	100	N
CuZn	vhodný	120	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		