

Garant**TK torusová fréza, DLC, Ø e8 DC / R1: 5/0,3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	206071 5/0,3
GTIN	4045197766380
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

S **DLC povrchovú úpravu sp²** najnovšej generácie.

S **dvojito podbrúseným bočným uhlom chrbta a rádiusmi čelných britov.**

Vysoká stabilita vďaka **zosilnenému jadru.**

Tolerancia: **R₁ = ±0,01 mm.**

Technický opis

Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,02 mm
Ø stopky D_s	5 mm
Ø rezných hrán D_c	5 mm
Dĺžka britov L_c	6 mm
Polomer rezania R_1	0,3 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	40 mm
Posuv f_z pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,023 mm
Celková dĺžka L	75 mm
Počet zubov Z	2
Ø vôle D_1	4,6 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň

Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Tolerancia menovitého Ø	e8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Torusová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliník	vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	160	N
Hliník > 10 % si	vhodný	120	N
PMMA akryl	vhodný	150	N
PE-HD	vhodný	100	N
PA 66	vhodný	120	N
PEEK	vhodný	100	N
PF 31	vhodný	90	N
PVDF GF20	vhodný	110	N
POM GF25	vhodný	100	N
PA 66 GF30	vhodný	90	N
PEEK GF30	vhodný	90	N
PTFE CF25	vhodný	100	N
Cu	vhodný	100	N
CuZn	vhodný	120	N

mokrý maximum	vhodný
mokrý minimálne	vhodný
suché	podmienene vhodný
vzduch	vhodný