

**Garant****sústružnícky držiak eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261102 25/16
GTIN	4045197771896
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900 – 319886.

**Technický opis**

Skrutka pre podložku	269013 1
Držiak ISO-kód	SVJBR/L 2525X16
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Celková dĺžka L	111,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Podložka	259033 5
Veľkosť stopky	25 mm

Veľkosť doštičiek	16 mm
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15