

**Flexibilný diamantový pilník, Zrinitosť: D76 $\mu$ m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	529120 D76
GTIN	4007220004920
Trieda položky	53B

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi tenký plastový nosič potiahnutý **na jednej strane** diamantovým brúsnym zrnom. Výška s povrchovou úpravou 0,5 mm.

**Použitie:**

Ideálne na jemné brúsenie konkávných a konvexných povrchov alebo úzkych drážok. **Najvyššia flexibilita**, maximálny polomer ohybu 15 mm.

**Technický opis**

Zrinitosť	D76
Stupeň jemnosti	jemná
Rozmery	14×165 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
Šírka	14 mm
Výška	0,5 mm
Dĺžka	165 mm
maximálny polomer ohybu	15 mm
Druh produktu	Diamantový pilník

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		