

**Flexibilný diamantový pilník, Zrnitost: D181 μ m****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	529120 D181
GTIN	4007220004968
Trieda položky	53B

Popis**Prevedenie:**

Veľmi tenký plastový nosič potiahnutý **na jednej strane** diamantovým brúsnym zrnom. Výška s povrchovou úpravou 0,5 mm.

Použitie:

Ideálne na jemné brúsenie konkávných a konvexných povrchov alebo úzkych drážok. **Najvyššia flexibilita**, maximálny polomer ohybu 15 mm.

Technický opis

Zrnitosť	D181
Stupeň jemnosti	hrubý
Rozmery	14×165 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
Šírka	14 mm
Výška	0,5 mm
Dĺžka	165 mm
maximálny polomer ohybu	15 mm
Druh produktu	Diamantový pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		