



## Sada pilníkov s 2-zložkovou rukoväťou, 5-dielna, vo zvinovacom púzdre Kov, Sek 2, Dĺžka bez pántu: 300mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 517415 300    |
| GTIN             | 4007220011485 |
| Trieda položky   | 55B           |

### Popis

#### Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. **Ploché pilníky** majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.

Kvôli ochrane pilníkov sú súpravy prehľadne uložené v **robustných nylonových rolovacích obaloch**.

Chránené pilníky nemôže nič znečistiť a nedochádza k ich poškodeniu; to zabezpečuje konštantne vysoký výkon pilníkov, hladké plochy pilníka a predĺženú životnosť.

**Sek 2** = stredný.

S ergonomickými 2-zložkovými rukoväťami.

#### Použitie:

**Kvalitný pilník** na dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom opracovania pilníkom.

#### Rozsah balenia:

**5-dielna** súprava pilníkov s jedným **plochým, trojhranným, švorhranným, polgulaťým a guľaťým pilníkom**.

### Technický opis

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Dĺžka bez pántu             | 300 mm           |
| Atribút Názov produktu      | Sek 2            |
| Sek                         | 2                |
| Norma                       | DIN 7261         |
| Počet samostatných pilníkov | 5                |
| Druh produktu               | Dielenský pilník |

## Údaje o užívatel'ovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg                        | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | podmienene vhodný |                |         |
| INOX                          | podmienene vhodný |                |         |
| GG(G)                         | vhodný            |                |         |
| CuZn                          | vhodný            |                |         |
| Plast, sklolaminát            | vhodný            |                |         |
| Drevo                         | vhodný            |                |         |

## Príslušenstvo

|  |               |
|--|---------------|
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 80X20  | 576000 80X20  |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 115X40 | 576000 115X40 |
| Kefa na pilníky Dĺžka osadenia L3x-šírka L1 100X25 | 576000 100X25 |