


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou kompletne INOX 0,20 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 70X16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574255 70X16
GTIN	4017359123737
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

Všetky súčasti z nehrdzavejúcej oceli.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtáčkach na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Dĺžka orezania H ₁	19 mm
Ø kefy D ₁	70 mm
Hrúbka štetín	0,2 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Šírka orezania L ₁	18 mm

Ø stopky D _s	6 mm
Druh produktu	Okrúhla kefa