


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou kompletne INOX 0,20 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 50X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574255 50X15
GTIN	4017359083857
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

Všetky súčasti z nehrdzavejúcej oceli.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Ø kefy D ₁	50 mm
Dĺžka orezania H ₁	12 mm
Hrúbka štetín	0,2 mm
Šírka orezania L ₁	15 mm
Ø stopky D _s	6 mm

Druh produktu

Okrúhla kefa