

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa Striedavé spleťanie, ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1×Ø vývrtu d1 / závit M: 125XM14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	571205 125XM14
GTIN	4017359458693
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Použitie:

Striedavé spleťanie (vpravo/vľavo) pre zvýšenú agresivitu pri ťažkých kefovacích prácach. Veľmi vhodné na použitie na rokoch a hranách s pokojným chodom.

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdršňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia. S **vnútorným závitom M14**, na priame uchytienie **na uhlových brúskach.**

Technický opis

Počet pletencov	20
maximálne otáčky	12500 min ⁻¹
Ø kefy D ₁	125 mm
Dĺžka orezania H ₁	29 mm

Šírka orezania L ₁	14 mm
Závit M	M14
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Druh produktu	Okrúhla kefa