

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Splietaná štetcová kefa Oceľový drôt, Ø kefy D1×hrúbka štetín: 6X0,35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574800 6X0,35
GTIN	4017359208892
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Hladký, **splietaný** drôt, zalisovaný do oceľového puzdra, **Ø stopky 6 mm**, rovnomerná hustota osadenia, mimoriadne odolný voči opotrebovaniu.

Použitie:

Na odihlenie, odstraňovanie zvyškov a na všetky stredne ťažké až ťažké kefovacie práce. Vrkocové štetcové kefy na presnú prácu.

Technický opis

maximálne otáčky	4500 min ⁻¹
Hrúbka štetín	0,35 mm
Ø kefy D ₁	6 mm
Dĺžka orezania H ₁	25 mm
Počet pletencov	1
Ø stopky D _s	6 mm
Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	splietané doľava
Druh produktu	Štetcová kefa