

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Štetcová kefa zašpicatená, drôt INOX 0,30 mm, Ø kefy D1: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574795 12
GTIN	4017359029015
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Kefovacia hlavica zo zvlneného drôtu, zašpicateného v uhle **25°**. Ø stopky **6 mm**.

**Použitie:**

V priamych brúskach alebo ohybných hriadeľoch. **Na opracovanie na rohoch a v priehlbínach.**

**Technický opis**

Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	20 mm
Hrúbka štetín	0,3 mm
maximálne otáčky	20000 min <sup>-1</sup>
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Upchávkový materiál	Drôt INOX
Druh produktu	Štetcová kefa