



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 13-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637945
GTIN	4013288182159
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Nástrčné hlavice **spridržiavacou funkciou** a ryhovaním v zadnej časti pre lepšie uchopenie pri ručnom ovládaní.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M12.

Obsah:

Račňa s prepínacou pákou a predĺžením č. 640385

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 10 ks veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Predĺženie s rýchlobežným puzdrom: 1 ks 250 mm

Račňa: 1 ks č. 640385 s prepínacou pákou a predĺžením 341 mm

Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny	metrické
Počet dielov	13
Pohonný štvorhran	1/2 palec

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	10-19 mm
Označenie výrobcu	8006 SC 1
Balenie	Textilné skladacie pouzdro, suchý zips
Dĺžka	325 mm
Šírka	148 mm
Výška	73 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč