

**Stupňovitá čelust' mobilná, Typ: 130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360536 130
GTIN	4045197772954
Trieda položky	32P

**Popis****Prevedenie:**

Kalené a brúsené stupňovité čeluste.

**Použitie:**

Na upnutie predsadzovacích čelustí č. 360538; 360539; 360541..

**Vhodné pre:**

NC vysokotlakový zverák č. 360535.

**Technický opis**

vhodné pre farebný kód	NC-HOLEX
Výška $h_1$	22 mm
Dĺžka čelustí l	74 mm
Šírka čelustí b	130 mm
Výška čelusti h	52 mm
Dĺžka $l_1$	30 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

