



## Ryhovací frézovací nástroj univerzálny, Velkosť stopky: 20mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290210 20
GTIN	4030741257469
Trieda položky	29H

### Popis

#### Prevedenie:

**Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.**

TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.

#### Výhoda:

- **Nízke vibrácie.**
- **Nastavovacia stupnica a synchronne sa pohybujúce vreteno na nastavenie  $\varnothing$  obrobku.**
- **Nižší čas prípravy, a preto aj nižšie náklady na kus.**
- **Ryhovacie kolieska s korekciou uhla chrbta.**
- **Zvýšená odolnosť proti opotrebovaniu vďaka špeciálne kalenému povrchu.**
- **Pre vyššie posuvy a rezné rýchlosti.**

### Technický opis

Výška stopky	20 mm
Pracovný rozsah	10 - 250 mm
Šírka stopky	20 mm
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka	299920 1
pre $\varnothing$ vrúbkovaného otvoru $d_2$	8 mm
pre $\varnothing$ ryhovača $d_1$	25 mm

pre šírku ryhovača b	6 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
pre profil ryhovača	RGE30° 2×AA
pre profil ryhovača	RGE45° BL/BR15°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

## Príslušenstvo

Sada náhradných dielov (3dielna), TK puzdro, krycia doštička, skrutka Typ 1	299920 1
---	----------