



## Ryhovací frézovací nástroj univerzálny, Velkosť stopky: 25mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290200 25
GTIN	4030741556814
Trieda položky	29H

### Popis

#### Prevedenie:

#### Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.

TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.

Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrpta. 3-bodová podpora pre presnú polohu osi.

Radiálna a axiálna poistka otáčania na optimálne vedenie nástroja.

### Technický opis

HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka	299920 1
pre šírku ryhovača b	6 mm
Šírka stopky	25 mm
pre $\varnothing$ ryhovača $d_1$	25 mm
Pracovný rozsah	10 - 300 mm
pre $\varnothing$ vrúbkovaného otvoru $d_2$	8 mm
Výška stopky	20 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
pre profil ryhovača	RAA 1×BR30°
pre profil ryhovača	RAA 1×BL30°
pre profil ryhovača	RBR30° 1×AA

pre profil ryhovača	RBL30° 1×AA
pre profil ryhovača	RBR45° 1×BL15°
pre profil ryhovača	RBL45° 1×BR15°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

## Príslušenstvo

Sada náhradných dielov (3dielna), TK puzdro, krycia doštička, skrutka Typ 1

299920 1