

Garant**Otočný sústružnícky hrot pre vymeniteľnú vložku, Typ: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320617 20
GTIN	4045197773630
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Pružinové vyhotovenie na axiálne vyrovnanie dĺžky počas opracovania.**
- **Kompletne vytvrdené a vybrúsené. Bez údržby vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**

Valcová stopka na upnutie do držiakov vyvrtávacích tyčí, klieštinových držiakov alebo hydraulických skľučovadiel; na uloženie do druhého revolvera.

Popis:

Strediaci hrot sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Flexibilné použitie vďaka vymeniteľným vložkám. Univerzálne použitie na revolveroch a protivretenách v strojoch CNC.

Zvláštne príslušenstvo:

Vymeniteľné vložky Č. 320625.

Upozornenie:

Výmena vložiek na plochách klúčov otáčaním v protismere.

Technický opis

maximálne otáčky	3000 min ⁻¹
Ø puzdra D	44 mm

Ø stopky D ₁	12 mm
Úžitková dĺžka L ₁	51 mm
Dráha pružiny	3 mm
Ø d	20 mm
Radiálne hádzanie	0,01 mm
Celková dĺžka L	118 mm
pre hmotnosť obrobku	300 kg
vhodné pre farebný kód	K12
Upínač	Ø stopky 20 mm
Druh produktu	Strediaci hrot

Príslušenstvo

Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 3	320625 3
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 2	320625 2
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 5	320625 5
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 6	320625 6
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 1	320625 1
Vložka pre otočný sústružnícky hrot Typ 4	320625 4