

Garant**Otočný sústružnícky hrot 60°/30°, Morse kužel: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320647 2
GTIN	4045197773692
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- **Lahké prevedenie s úzkym puzdrom.**
- **Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.**
- **Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.**
- **Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.**
- **Stopka MK kalená a brúsená.**

S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.**Popis:**

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch. Predĺžený otočný hrot umožňuje nerušené nabehnutie sústružníckeho noža k rovine obrobku. Vhodné najmä na kopírovacie sústruženie.

Technický opis

maximálne otáčky	6000 min ⁻¹
Ø puzdra D	32 mm
Dĺžka hrotu C	29 mm
najväčší Ø vrcholu 30° A	8 mm

maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Morse kužel	MK2
Úžitková dĺžka B	74 mm
pre hmotnosť obrobku	150 kg
najväčší Ø vrcholu 60° A	15 mm
Druh produktu	Strediaci hrot