

Garant**Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320657 3
GTIN	4045197774149
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

- Os jamkára uložená v stopke z prekalenej nástrojovej ocele.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiaceho média.
- Celý nástroj kalený a brúsený.

Uhol hrotu 60°.

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kužeľom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.

Technický opis

Morse kužeľ	MK3
maximálne otáčky	4300 min ⁻¹
najväčší Ø vrcholu 60° A	24 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm

Úžitková dĺžka B	95 mm
Dĺžka hrotu C	36 mm
Ø puzdra D	60 mm
pre hmotnosť obrobku	400 kg
Druh produktu	Strediaci hrot